



3.3 CLOUCRYL® FARBIG

CLOUCRYL® MDF-Color

Farbig deckender, gut isolierender, seidenmatt auf trocknender Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack für die rationelle farbige Gestaltung von saugfähigen Untergründen (insbesondere MDF-Platten) in zwei Arbeitsgängen. Geeignet für Möbel aller Art und zugehörige Anbauteile. Bei erhöhten Abriebanforderungen (z.B. Schreibtische) mit CLOUCRYL® 2012 ablackieren. Erfüllt die Prüfnorm DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung).



Farbe	Artikel-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	206.63012
RAL 9001 cremeweiß	206.63001
RAL 9003 signalweiß	206.63036
RAL 9010 reinweiß	206.63001
RAL 9016 verkehrsweiß	206.63003
Weitere Farbtöne nach RAL, NCS oder Sikkens	206.(Farbton-Nr.)

Auftragsmethoden		
Ø Spritzdüse (mm):	2,0–2,5	0,2–0,3
Spritzdruck (bar):	3,0	80–100
Auftragsmenge (g/m²):	200–250	200–250
Ergiebigkeit (m²/Liter):	3	3

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	20 Minuten
durchgetrocknet:	über Nacht
stapelfähig:	2 Tage

Mischungsverhältnis	7:1 mit CLOUCRYL-Härter
Topfzeit bei 20°C	8 Stunden
Verdünnung	DD-Verdünnung 29 (bei Bedarf 5–10 %)

Gebinde	VE
750 ml	1
2,5 L	1
5 L	1
20 L	1

Basislack für CLOUCRYL® MDF-Color

Seidenmatter Basislack zur Erstellung von CLOUCRYL MDF-Color auf der vollautomatischen Dosieranlage.



Artikel	Artikel-Nr.
Basislack für CLOUCRYL MDF-Color	206.00000

Gebinde	VE
1,25 L	1
2,5 L	1